

Garant**Radna jakna Usluga, siva / crna, Veličina uniseks: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091040 M
GTIN	4062406943783
Razred artikla	01B

Opis**Izvedba:**

Nova GARANT servisna kolekcija od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

Radna jakna s podignutim ovratnikom i elastičnim rubom rukava.

- **Dva velika bočna džepa.**
- **Skrivena ručni džep i Napoleon džep.**
- **Prozračni materijal s unutrašnje strane ruku.**

Tehnički opis

Spol	uniseks
Sastav tkanine	32 % pamuk

List s podacima

Sastav tkanine	4 % elastolefin
Sastav tkanine	64% poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	220 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Boja	siva / crna
Vrsta proizvoda	Radna jakna