

Garant**Radna jakna Usluga, siva / crna, Veličina uniseks: 2XL****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091040 2XL |
| GTIN | 4062406943813 |
| Razred artikla | 01B |

Opis**Izvedba:**

Nova GARANT servisna kolekcija od **elastične mješovite tkanine s XLANCE® rastezljivim udjelom** za visoku fleksibilnost. Moderan kroj i sportski dizajn. Dugotrajna udobnost zahvaljujući **rastezljivim umetcima u 4 smjera od COOLMAX® materijala** na mjestima s povećanim zahtjevima rastezanja i pojačanog znojenja. Ugodan osjećaj nošenja za cijeli dan. Posebno lagano zahvaljujući kombinaciji **visokokvalitetnih tkanina „made in Europe“**. Zatvoreni YKK® patentni zatvarači za dugi vijek trajanja. Postojana boja i oblik. Prikladno za sve primjene s velikim zahtjevima za kretanje, na primjer za radove održavanja.

Radna jakna s podignutim ovratnikom i elastičnim rubom rukava.

- **Dva velika bočna džepa.**
- **Skrivena ručni džep i Napoleon džep.**
- **Prozračni materijal s unutarne strane ruku.**

Tehnički opis

| | |
|----------------|------------|
| Spol | uniseks |
| Sastav tkanine | 32 % pamuk |

List s podacima

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Sastav tkanine | 4 % elastolefin |
| Sastav tkanine | 64% poliester |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 220 g/m ² |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | siva / crna |
| Vrsta proizvoda | Radna jakna |