

Mitutoyo

Mjerni sat s osjetnom polugicom, mali dizajn, mjerno područje po smjeru / Ø kućišta: 0,25/29mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	436265 0,25/29
GTIN	4946368850498
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.

Mjerni sat s **dugim ticalom. 1/100 očitavanje.**

Kućište bez nosećih prizmi. S preklopnom polugom za promjenu smjera mjerenja. Drška ticala s navojem.

Mitutoyo – Mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo prema magnetskim poljima.

Prednost:

- **Prekidač smjera mjerenja za jednostavnu promjenu smjera mjerenja.**
- **Precizni zupčanci s dragim kamenjem osiguravaju glatko i precizno mjerenje.**

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Dio isporuke:

Uključuje stezni klin Ø 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 – Raspon odstupanja 10 μm , ukupan raspon odstupanja 14 μm , raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 4 μm .

Tehnički opis

Odstupanje mjerenja kod promjene smjera f_u	4 μm
Mjerna kugla \emptyset	2 mm
Ukupan raspon odstupanja f_{ges}	14 μm
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje po smjeru	0,25 mm
Duljina mjernog kraka	33,3 mm
\emptyset stezne drške h_6	8 mm
Serijski broj	513
Snaga mjerenja	0,3 N
Zakretno područje	2×95 stupanj
\emptyset kućišta	29 mm
Raspon odstupanja f_e	10 μm
Standard	DIN 2270
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C5
Vrsta proizvoda	Mjerni sat s osjetnom polugicom

Usluge

Kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS kalibriranje Mjerni sat s zakretnim ticalom tip ANALOG	023340 ANALOG

Pribor

Zglobni mjerni stativ aktivni radijus 120 mm	359680 120
Centrirni držač Tip	436512
Četverokutni držač za mala mjerna ticala	436510