


**Garant****VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HA, bez prevlake, Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202480 20
GTIN	4045197117182
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Iznimno oštre rezne oštrice.**

Dimenzije slične DIN 6527.&lt;br&gt;Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

**Tehnički opis**

Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	19,8 mm
Broj zubi Z	4
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	51 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,12 mm
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,085 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	20 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	41 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut spirale	38 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
<b>Usluge</b>	
Brušenje tip HB	129100 HB