

Garant
VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB, bez prevlake, Ø e8 DC: 3mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202510 3
GTIN	4045197117199
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Iznimno oštre rezne oštrice.

Dimenzije slične DIN 6527.
Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Ø reza D _c	3 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,008 mm
Oslobađanje Ø D ₁	2,8 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	15 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,01 mm
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice L _s	10 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima