

Garant
VHM vretenasto glodalo, DLC, Ø DC: 12Mmm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202515 12M
GTIN	4045197692597
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Iznimno oštre rezne oštrice.

Dimenzije slične DIN 6527.

 S **prevlakom DLC sp²** najnovije generacije.

Tehnički opis

Ø reza D _c	12 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,05 mm
Ø drške D _s	12 mm
Ukupna duljina L	93 mm
Duljina rezne oštrice L _s	36 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	DLC

Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,25 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	480 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	440 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
PMMA akril	prikladno	200 m/min	N
PE-HD	prikladno	160 m/min	N
PA 66	prikladno	200 m/min	N
PEEK	prikladno	150 m/min	N
PF 31	prikladno	130 m/min	N
PVDF GF20	prikladno	180 m/min	N
POM GF25	prikladno	160 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	150 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	130 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	300 m/min	N
Cu	prikladno	160 m/min	N
CuZn	prikladno	200 m/min	N

mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB