

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo DIN 6535 HB, bez prevlake, Ø e8 DC: 4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202510 4
GTIN	4045197117205
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**
**Iznimno oštre rezne oštrice.**

Dimenzije slične DIN 6527.&lt;br&gt;Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,015 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	3,8 mm
Duljina izboja $L_1$ uključ. oslobađanje	18 mm
Broj zubi Z	4
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,02 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	4 mm
$\varnothing$ drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	13 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog $\varnothing$	e8
Kut spirale	45 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	105 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	140 m/min	N
CuZn	prikladno	180 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima