


Garant
VHM vretenasto glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC: 10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202548 10
GTIN	4045197271792
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Stabilno glodalo **bez** ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, **sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijebovima.**

Upotreba:

Za glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve na površini obratka.

Tehnički opis

Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	30 mm
Broj zubi Z	4
Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,2 mm
\varnothing reza D_c	10 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
Oblik drške	HA
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Duljina rezne oštrice L_s	20 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojtvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Hibridi	prikladno samo u posebnim uvjetima	m/min	N
CuZn	prikladno	240 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima
Usluge	
Brušenje tip HB	129100 HB