

Garant**VHM vretenasto glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202549 20
GTIN	4045197454300
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Stabilno glodalo **bez** ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, **sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijevima.**

Upotreba:

Za grubo glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve za površinu obratka.

Tehnički opis

Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,16 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	19 mm
\varnothing reza D_c	20 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,18 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	74 mm
Oblik drške	HB
Broj zubi Z	4
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
\varnothing drške D_s	20 mm
Ukupna duljina L	126 mm
Duljina rezne oštrice L_s	60 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Hibridi	prikladno samo u posebnim uvjetima	m/min	N
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	m/min	N
CuZn	prikladno	240 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima