

**Garant**
**VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 3,71-Xmm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	122680 3,71-X
GTIN	4067263000877
Razred artikla	11E

**Opis**
**Izvedba:**

Specijalno za obradu **legura od titana i nikla**. S izdržljivim ultra glatkim, visokoučinkovitim TiAlSiN prevlakom visokih performansi i **dugog vijeka trajanja s optimalnom kvalitetom provrta i vrlo niskom formacijom neravnina**.

**Napomena:**

$L_c$  =  $L_2 + 1,5 \times D$

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Oblik **HB**: naručiti s **br. 122681**.

Oblik **HE**: naručiti s **br. 122680i 129100HE**. Vrijeme dostave: 7 radnih tjedana

Minimalna količina: 3 kom

Posebna izrada po narudžbi kupca: Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od +/-10 % (najmanje 1 komad).

**Tehnički opis**

Duljina žlijeba za odvođenje $L_c$	36 mm
Ukupna duljina $L$	74 mm
Standard	DIN 6537
Tolerancija nazivnog Ø	m7
preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	28,95 mm
Broj oštrica $Z$	2
Ø-područje	3,71 - 4,7 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Prevlaka	TiAlSiN
Rezni materijal	VHM
izvedba	4xD
Kut vrha	140 stupanj
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	da, s 25 bara
Strategija rezanja	HSC
Polustandardno	da
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Inconel	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		