



Termokamera, tip: 872S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474040 872S
GTIN	4029547024801
Razred artikla	47E

Opis

Izvedba:

Kamera za vidljivi prikaz infracrvenog zračenja. Uz izvrsnu kvalitetu slike i visoku rezoluciju mjerenja temperature vidljive su i najmanje temperaturne razlike. S pomoću toga može se provesti kvalitativna i kvantitativna analiza temperature. **Prepoznavanje Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist:** automatsko postavljanje smislene ljestvice za mjerenje otkrivenih vrijednosti. **S integriranom digitalnom kamerom od 5 megapiksela.** Mjerni uređaj se može povezati s vašim pametnim telefonom putem Bluetooth-a i aplikacije **testo Thermography**. Intuitivan rad s modernim izgledom pločica.

Upotreba:

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel, napajanje, litij-ionsku bateriju, profesionalni softver (besplatno preuzimanje), upute za puštanje u pogon, kratke upute i protokol kalibracije i kofer.

Tehnički opis

Područje temperature	-30 - 650 °C
Preciznost	±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti
Veličina detektora	640×480 px
minimalni razmak fokusiranja	0,5 m
Broj sadržanih baterija	1
Vidno polje	42×30 stupanj
Kalibriranje	Cijena na upit
Frekvencija ponavljanja slika	9 Hz
Termička osjetljivost	0,05 K
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Veličina ekrana	3,5 col
Vrsta proizvoda	Termokamera

Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
--	----------