



Termokamera, tip: 865S



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474040 865S
GTIN	4029547024771
Razred artikla	47E

Opis

Izvedba:

Kamera za vidljivi prikaz infracrvenog zračenja. Uz izvrsnu kvalitetu slike i visoku rezoluciju mjerenja temperature vidljive su i najmanje temperaturne razlike. S pomoću toga može se provesti kvalitativna i kvantitativna analiza temperature. **Prepoznavanje Auto-Hot-Cold-Spot.** **Scale Assist:** automatsko postavljanje smislene ljestvice za mjerenje otkrivenih vrijednosti.

Upotreba:

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel, napajanje, litij-ionsku bateriju, profesionalni softver (besplatno preuzimanje), upute za puštanje u pogon, kratke upute i protokol kalibracije i kofer.

Tehnički opis

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vidno polje	31×23 stupanj

minimalni razmak fokusiranja	0,5 m
Veličina detektora	320×240 px
Broj sadržanih baterija	1
Preciznost	±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti
Kalibriranje	Cijena na upit
Područje temperature	-20 - 280 °C
Frekvencija ponavljanja slika	9 Hz
Termička osjetljivost	0,1 K
Veličina ekrana	3,5 col
Vrsta proizvoda	Termokamera

Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
--	----------