

Garant**VHM vretenasto glodalo HPC, ZOx, Ø f8 DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202548 20
GTIN	4045197271822
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Stabilno glodalo **bez** ozubljenje oštrice.
Sa snažnom jezgrom, **sa specijalnim lomačem odvojenih čestica i dubokim poliranim žlijebovima.**

Upotreba:

Za glodanje koje treba ispuniti visoke zahtjeve na površini obratka.

Tehnički opis

Broj zubi Z	4
Ø reza D _c	20 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	52 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,16 mm
Posmak f _z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,12 mm
Oslobađanje Ø D ₁	19 mm
Oblik drške	HB
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Ø drške D _s	20 mm
Ukupna duljina L	104 mm
Duljina rezne oštrice L _s	40 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	ZOX
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,5 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	480 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	240 m/min	N
Hibridi	prikladno samo u posebnim uvjetima	m/min	N
CuZn	prikladno	240 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima