

**Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom.
Digitalni i analogni prikaz. Metalno kućište zaštićeno od prašine i vode.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032. 1 utična kuglica za mjerenje zakrivljenih površina.

Tehnički opis

Granica odstupanja	4 µm
Opskrba energijom	na bateriju
Vreteno Ø	6,5 mm
Kalibriranje	B1
Broj sadržanih baterija	1
Tip baterije	Gumb-baterija
Kosina osovine	0,5 mm
Očitavanje	0,001 mm
IP-klasa zaštite	IP 54

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	0 - 25 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------