

HOLEX**Digitalni mikrometar, Mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljivi indikator. Mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom. Digitalni i analogni prikaz. Metalno kućište zaštićeno od prašine i vode.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032. 1 utična kuglica za mjerenje zakrivljenih površina. 1 Etalon.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerno područje	25 - 50 mm
Broj sadržanih baterija	1
Granica odstupanja	4 µm
Tip baterije	Gumb-baterija
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	B2
Očitavanje	0,001 mm
Kosina osovine	0,5 mm

IP-klasa zaštite	IP 54
Vreteno Ø	6,5 mm
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkkS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032