

**Digitalni mikrometar s mjernim ticalima, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikaz. Otporno metalno kućište.

Rotacijsko mjerno vreteno, mjerne površine otvrdnjene tvrdim metalom

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 54
Očitavanje	0,001 mm
Očitavanje	0,00005 col
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Kalibriranje	B1
Opskrba energijom	na bateriju
Granica odstupanja	4 µm
Tip baterije	Gumb-baterija
Broj sadržanih baterija	1

Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	mm / inča
Podjela mjernog bubnja	1/50
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------