

**HOLEX****Digitalni mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikaz. Otporno metalno kućište.

Uspravno mjerno vreteno

**Dio isporuke:**

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Paralelnost mjernih površina	4 µm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	B1
Granica odstupanja	4 µm
Tip baterije	Gumb-baterija
Očitavanje	0,00005 col
Ø mjernog tanjura	20 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,001 mm

Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	mm / inča
Podjela mjernog bubnja	1/50
Vrsta proizvoda	Mikrometar

### Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

### Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------