

**Digitalni mikrometar za mjerenje žljebova, Mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalni prikaz. Otporno metalno kućište.
Uspravno mjerno vreteno

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Tip baterije	Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Opskrba energijom	na bateriju
Očitavanje	0,001 mm
Granica odstupanja	4 µm
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	B1
Očitavanje	0,00005 col
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija

Očitavanje	mm / inča
Podjela mjernog bubnja	1/50
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
---	------------