

**Par prečki LNS-DUO 100×50, duljina poprečne prečke: 2700mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991338 2700
GTIN	4058255037407
Razred artikla	96P

**Opis****Izvedba:**

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3060 kg po paru poprečnih prečki.

**Dio isporuke:**

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

**Lakiranje:**

RAL 2004, čista narančasta, **praškasto lakiranje.**

**Napomena:**

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.

**Tehnički opis**

Područje primjene	Regal
Tip grede	LNS-DUO 100×50
Duljina grede	2700 mm
Nosivost po paru grede	1545 kg
Visina grede	100 mm
Vrsta proizvoda	Prečka