

Par prečki EGN-DUO 120×50, duljina poprečne prečke: 2700mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	991346 2700
GTIN	4058255037421
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3060 kg po paru poprečnih prečki.

Dio isporuke:

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

RAL 2004, čista narančasta, **praškasto lakiranje.**

Napomena:

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.

Tehnički opis

Područje primjene	Regal
Nosivost po paru grede	3060 kg
Duljina grede	2700 mm
Tip grede	LNS-DUO 120×50
Visina grede	120 mm
Vrsta proizvoda	Prečka