



LED radne svjetiljke s pravim bojama COLOUR MATCH, tip: SUN4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specijalna LED dioda s visokom CRI vrijednošću za **savršenu reprodukciju boje** i posebno dugim vijekom trajanja LED dioda. Savršeno prilagođen za sve radove lakiranja, poliranja, čišćenja i pripreme. Postavljen za primjenu u lakirnicama. **Staklena leća izmjenjiva** i otporna na sve vrste otapala i pri dnevnom čišćenju. **SUNMATCH 4.** Praktična baterijska LED-radna svjetiljka s mogućnošću punjenja i fleksibilnom glavom žarulje od 180° za pripremu i podešavanje boja. S funkcijom bezstupanjskog CCT SCAN-a.

S funkcijom bezstupanjskog CCT SCAN-a. Kada je omogućena, svjetiljka automatski skenira površinu objekta s cijelim područjem spektra boja. Zaključavanje je moguće u bilo kojem trenutku. Optimalno za otkrivanje oštećenja boje.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje uređaj za punjenje i stanicu za punjenje.

Tehnički opis

CRI vrijednost	95
----------------	----

Boja svjetlosti	prava boja
Težina	270 g
IP-klasa zaštite	IP 65
ATEX zona	nema
Napon baterije	3,7 V
Ukupna duljina	203 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Trajanje osvjetljenja	2 - 10 h
Opskrba energijom	na akumulator
Kapacitet baterije	2,6 Ah
Oznaka proizvođača	SUNMATCH 4
Jakost svjetlosti	50 - 500 lm
Ukupna širina	89 mm
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka