

**Kutna brusilica GWS, tip: 30-230PB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Razred artikla	03C

**Opis****Izvedba:****Snažna kutna brusilica od 230 mm:**

- Snažni motor sa sustavom Constant-Electronic, mekanim zaletom i ograničenjem zaletne struje.
- Visoki stupanj zaštite korisnika zahvaljujući antivibracijskoj dršci i dodatnoj dršci, sustavu KickBack Stop i zaštiti od ponovnog pokretanja.
- Rotacijska ručica sa stremenom za optimalno brušenje i odvajanje.
- SDS-brzostezna matica i blokada vretena.

**Prednost:****Manje prekida rada zbog održavanja**

- Zahvaljujući kompaktnom dizajnu i motoru bez četkica od 2800 W.

**Visoka zaštita i udobnost pri primjeni**

- Koni.
- Kontrola za izbacivanje.
- Ponovo pokrenite zaštitu.
- Mekani zalet.
- Prilagodljiva zaštitna napa bez alata.
- Bočna ručka koja sprječava vibracije.

**LED prikaz:**

Pomaže korisniku u optimizaciji načina rada s LED zaslonom.

**Strujni kabel:**

kabel duljine 4 metra jamči udobnost na gradilištu.

**Tehnologija uklanjanja vibracija:**

Sustav za blokiranje vibracija postiže najniže razine vibracija u segmentu proizvoda i omogućuje rad bez umora.

**Zaštitni prekidač:**

Deaktivacija alata odmah nakon otpuštanja prekidača.

**Dio isporuke:**

Uključuje zaštitni poklopac, dodatnu ručicu.

Uključuje SDS-brzosteznu maticu.

**Tehnički opis**

Prihvat snaga	2800 W
Duljina kabela	4 m
maksimalne vibracije prema EN	5 m/s <sup>2</sup>
Blokada trzaja	da
Oznaka proizvođača	GWS 30-230 PB
širina	334 mm
Nazivni napon	230 V
Duljina	524 mm
Posebnost	Sustav kočenja
Posebnost	PROtection prekidač
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Blokada pokretanja	da
Sigurnosni sklop	da
maksimalna dubina razdvajanja	59 mm
Nježni zalet	da
Težina	5,9 kg
Priključni navoj	M14
Visina	139 mm
maksimalni Ø diska	230 mm
maksimalan broj okretaja	6500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

