



Potezna kružna pila Akumulator, tip: GCM18216DC



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Baterijska preklopna pile i pila za kose rezove.

- **Odličan kapacitet rezanja uz veliku dubinu rezanja od 70 mm.**
- **Vrhunska mobilnost zahvaljujući malo težini i izvrsnoj ergonomiji.**
- **Korisničko sučelje za odabir brzine.**
- **List pile se mijenja bez alata.**

Dio isporuke:

List pile Ø 216 mm, uređaj za držanje, SDS matica, GCY 42 Bluetooth modul.

Tehnički opis

maksimalni kut kosine lijevo	52 stupanj
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
maksimalni kut nagiba desno	47 stupanj
maksimalni kut nagiba lijevo	47 stupanj
Ø lista pile	216 mm
maksimalna dubina reza 45 °	45 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

maksimalni kut kosine desno	60 stupanj
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja	4500 min ⁻¹
Ø rupe na listu pile	30 mm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Težina	15,3 kg
maksimalna duljina reza 90°	300 mm
Nazivni napon	18 V
Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	GCM 18V-216 DC
maksimalna dubina reza 90 °	70 mm
Pakiranje	Karton
Vrsta proizvoda	Pila