

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 13
GTIN	4062406141318
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Visina prstena $h_2$	9,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Duljina ključa L	180 mm
Širina otvor ključa b	29 mm
Visina otvora ključa $h_1$	5,3 mm
Ø prstena D	25,5 mm
Širina ključa	13 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke