

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 614770 10 |
| GTIN | 4067263001096 |
| Razred artikla | 61B |

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Širina otvor ključa b | 22 mm |
| Ø prstena D | 20,8 mm |
| Širina ključa | 10 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Duljina ključa L | 160 mm |
| Visina prstena h ₂ | 7,7 mm |
| Visina otvora ključa h ₁ | 4,8 mm |
| Položaj ključa | 0 stupanj |
| Broj zubi | 72 |
| Radni kut | 5 stupanj |
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |

| | |
|--|-------------------|
| Površina | kromirani |
| Krajnji graničnik na strani otvora ključa | ne |
| Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa | ne |
| s okretnom glavom | ne |
| Preklopna čegrtaljka | ne |
| Vrsta proizvoda | Ključevi za vijke |