

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 9
GTIN	4067263001089
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Visina prstena $h_2$	7,7 mm
Širina otvor ključa $b$	21 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina otvora ključa $h_1$	4,5 mm
Duljina ključa $L$	143 mm
Širina ključa	9 mm
Ø prstena $D$	19 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke