

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 19
GTIN	4067263001188
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Širina ključa	19 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina prstena $h_2$	11,6 mm
Širina otvor ključa $b$	41,6 mm
Ø prstena $D$	34,5 mm
Visina otvora ključa $h_1$	6,8 mm
Duljina ključa $L$	250 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke