

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 27
GTIN	4067263001225
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Visina prstena h_2	15,4 mm
Duljina ključa L	359 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Visina otvora ključa h_1	8,4 mm
Širina ključa	27 mm
Ø prstena D	52 mm
Širina otvor ključa b	58,1 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke