

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom, širina ključa: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614770 18
GTIN	4067263001171
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Duljina ključa L	239 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Ø prstena D	33,4 mm
Visina prstena h ₂	11,2 mm
Visina otvora ključa h ₁	6,7 mm
Širina otvor ključa b	39,5 mm
Širina ključa	18 mm
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke