

Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli, broj ključeva: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614775 5
GTIN	4067263001294
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614770 u veličinama 8; 10; 13; 16; 17.

Napomena:

Rezervne futrole dostupne su pod br. 614773.

Tehnički opis

Broj ključeva	5
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani
Dimenzije širine ključa	metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne

Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 16 mm	614770 16
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 13 mm	614770 13
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 17 mm	614770 17
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 8 mm	614770 8
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 10 mm	614770 10