

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614775 4
GTIN	4062406141479
Razred artikla	61B

## Opis

Izvedba:

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614770 u veličinama 10; 13; 17; 19.

Napomena:

Rezervne futrole dostupne su pod br. 614773.

## Tehnički opis

Broj ključeva	4
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirani
Dimenzije širine ključa	metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke

---

## Pribor

	614770 17
	614770 19
	614770 10
	614770 13