

**Garant****Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli, broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614775 10
GTIN	4067263001300
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 ključ br. 614770 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Napomena:**

Rezervne futrole dostupne su pod br. 614773.

**Tehnički opis**

Broj ključeva	10
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirani
Dimenzije širine ključa	metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	ne
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	ne
s okretnom glavom	ne

Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključevi za vijke

## Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 16 mm	614770 16
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 18 mm	614770 18
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 13 mm	614770 13
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 11 mm	614770 11
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 10 mm	614770 10
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 19 mm	614770 19
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 17 mm	614770 17
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 8 mm	614770 8
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 9 mm	614770 9
Viljuškasto-okasti ključ s račnom širina ključa 14 mm	614770 14