

mato

Visokotlačna udarna preša za ulje, tekuća mastPG



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083554 PG
GTIN	4016553261580
Razred artikla	08H

Opis

Izvedba:

Posebna potisna preša za ulje, naftu, aerosole i ulja s aditivima, raškasto lakiranje u crnoj boji, s krutom cijevi i sljedbenim klipom. Tlak do 150 bara. Brzina protoka 0,5 ccm/hod s univerzalnim i šiljastim usnikom i žutom zaštitnom kapicom. Visokotlačna udarna preša za ulje, tekuća mast

Tehnički opis

Ø tlačni spremnik	40 mm
Duljina ukupno	240 mm
Tip usnika	Univerzalna / sa šiljkom
Težina	250 g
maksimalni tlak	150 bar
Volumen punjenja	150 cm ³
Vrsta proizvoda	Preša za mast

