

Garant GRIDLINE

Radna stanica eLevel s bambus pločom, duljina: 1000/2mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 920016 1000/2 |
| GTIN | 4067263001416 |
| Razred artikla | 91P |

Opis**Izvedba:**

Radna stanica eLevel – električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina **cijele radne stanice**.

Lakiranje:

Podnožje antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije**.

Podizni stup eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije**.

Bočne stijenke i stražnja stijenka svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije**.

Napomena:

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

- **Unos ovih brojeva artikla tek nakon prethodnog savjetovanja s tehničkom nabavom P93, Tel. +49 89 8391 9165, potrebno je provjeriti trenutnu dostupnost.**
- **Pazite na maksimalnu nosivost koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prekoračiti! Posebno važno u planiranju potpornih struktura stupaca.**

Tehnički opis

| | |
|--|--|
| Kontinuirano podešavanja po visini | da |
| Princip podešavanja visine | kompletna konstrukcija |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Seriya | Workstation |
| Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja | da |
| Dubina | 800 mm |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Težina | 70 kg |
| Radna ploča duljina | 1000 mm |
| Radna ploča dubina | 800 mm |
| Materijal radne ploče | Bambus |
| Nazivni napon | 250 V |
| Model | eLevel |
| širina | 1000 mm |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 670 - 990 mm |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 670 – 990 mm |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 250 kg |
| Izvedba podešavanja visine | električno |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izjednačavanje po visini | 25 mm |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Radni stol |