

Garant GRIDLINE

**Radna stanica eLevel+ s bambus pločom, duljina: 1000/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	920026 1000/2
GTIN	4067263001508
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Radna stanica eLevel+** električno podešavanje visine. Podešavanje visine putem elektroničke upravljačke ploče. Upravljačka ploča s funkcijom zaslona i memorijom. Pritiskom na gumb se podešava visina radne ploče.

**Lakiranje:**

**Podnožje** antracit RAL 7016, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**

**Podizni stup** eloksirani aluminij, **ne postoji mogućnost konfiguracije.**

**Bočne stijenke i stražnja stijenka** svijetlo sive boje RAL 7035 **prevučeno prahom, mogućnost konfiguracije.**

**Napomena:**

- **Pri upotrebi vijaka za pričvršćivanje ispod radne ploče pripazite da kućište ne prelazi maksimalnu visinu od 500mm.**
- **Oprez: pri bočnoj ugradnji upotrijebite rezne limove br. 920350 (opasnost od prignječenja).**

Veličine s .../2 opremljene su alternativnom jedinicom za podizanje. Tehnički podaci slični su prethodnim jedinicama za podizanje, s manjim odstupanjima. Upravljačka ploča vizualno je različita za te veličine, ali funkcionalno ista.

- **Unos ovih brojeva artikla tek nakon prethodnog savjetovanja s tehničkom nabavom P93, Tel. +49 89 8391 9165, potrebno je provjeriti trenutnu dostupnost.**
- **Pazite na maksimalnu nosivost koja se ni pod kojim uvjetima ne smije prekoračiti! Posebno važno u planiranju potpornih struktura stupaca.**

## Tehnički opis

Radna ploča dubina	700 mm
Kontinuirano podešavanja po visini	da
Vrsta utikača, ulaz	F
Upravljački panel s prikazom i funkcijom memoriranja	da
Širina	1000 mm
Nazivni napon	250 V
Materijal radne ploče	Bambus
Težina	78 kg
Serija	Workstation
Radna ploča debljina	50 mm
Princip podešavanja visine	samo s radnom pločom
Radna ploča duljina	1000 mm
Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do	670 - 990 mm
Dubina	800 mm
Model	eLevel+
Visina sa stražnjom stranom	1000 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	670 – 990 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	250 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izjednačavanje po visini	25 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Radni stol

