



## PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 2m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080240 2
GTIN	7391390097453
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 ° C. PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm 2 m ISO B.

#### Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojku br. 080285 i čelični nastavak br. 080290.

### Tehnički opis

Unutarnji Ø crijeva	8 mm
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Materijal	PU spiralno crijevo
Boja	plava
Korisna dužina crijeva	2 m
Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
maksimalan radni tlak	10 bar
Priključak utičnog nastavka	1/4 col

maks. tlak pucanja	35 bar
Vrsta proizvoda	Crijevo

---

## Pribor

Sigurnosna spojka Vanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/4 col	080285 1/4
Spojnica s vanjskim navojem Garnitura od 5 dijelova Priključni vanjski navoj 1/4 col	080290 1/4