

Garant
VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202640 4
GTIN	4045197117588
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

Oblik drške	HA
Ø reza D_c	4 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,02 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,05 mm
Oslobađanje Ø D_1	3,8 mm
Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	18 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,023 mm
Ø drške D_s	4 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Duljina rezne oštrice L_s	13 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	M
GG(G)	prikladno	55 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima