

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih umetaka 10 odnosno 20 dijelova, 1,5×D, Vrsta navoja / veličina navoja: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	082812 M16
GTIN	4250361200830
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Metrički navojni umetci opružno oblikovane žice od VA čelika. Navoj po navoj, slobodno prohodan navojni umetak se nakon ugradnje odvaja (propisano mjesto puknuća). Optimiran konstrukcijski oblik s novooblikovanim uvodnim dijelom koje omogućava da se uložak postavi poput vijka.

Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od **VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja** u uskim tolerancijama, **visoke površinske kvalitete** te **otpornosti na koroziju i toplinu**. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi **trajne** vijčane spojeve vrhunske kvalitete **za sva radna opterećenja** (statička, dinamička) s **idealnim prijenosom sile**. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.

Upotreba:

Za ekonomičan **popravak oštećenih ili istrošenih navoja** i kao konstrukcijski element za **ojačanje navoja** pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).

Dio isporuke:

10-dijelni set

Napomena:

Samostezni umetci i druge dimenzije isporučive su na upit.

Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN presvlakom vidi br. 133550 i br. 138200.

Tehnički opis

Vrsta navoja	M16
Sadržaj garniture	10
Atribut imena proizvoda	1,5×D
Dubina navoja maks	1,5×D
Vrsta proizvoda	Navojni umetak

Pribor

Navojni umetak Vrsta navoja /veličina navoja M16	082808 M16
--	------------