

**Garant**
**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, Ø D: 23,5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216100 23,5
GTIN	4045197429605
Razred artikla	210

**Opis**
**Napomena:**

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnički opis**

Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm
Ø drške D <sub>s</sub> h6	20 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	130 mm
minimalni dodirni Ø D <sub>max</sub>	35,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Broj oštrica Z	4
Ø D	23,5 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

---

**Pribor**

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm

211750 3,8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni

219804

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni

219805

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP

674252 15IP