



VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø h10 DC: 4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202760 4
GTIN	4045197118011
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Ekscentrično brušena stražnja površina.

Bez skošenja reznih oštrica 45°.

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,023 mm
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,02 mm
Broj zubi Z	4
Oblik drške	HA
Ø reza D_c	4 mm
Ø drške D_s	4 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Duljina rezne oštrice L_s	12 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

