

Garant
Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, Ø D: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216100 25
GTIN	4045197133472
Razred artikla	210

Opis
Napomena:

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
Duljina izboja L_1	27 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	37,3 mm
\varnothing drške D_s h6	25 mm
Broj oštrica Z	2
\varnothing D	25 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804