



**VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø h10 DC: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202760 6
GTIN	4045197118035
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

Ekscentrično brušena stražnja površina.

**Bez** skošenja reznih oštrica 45°.

**Tehnički opis**

Oblik drške	HB
Ø reza $D_c$	6 mm
Broj zubi Z	4
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,033 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	58 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	h10
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,3×D kod trimanja
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		

