



## PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm, korisna dužina crijeva: 4m



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	080240 4
GTIN	7391390108173
Razred artikla	08A

### Opis

#### Izvedba:

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 ° C. PU spiralno crijevo od 1/4 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom eSafe Ø 8×12 mm 4 m ISO B.

#### Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojku br. 080285 i čelični nastavak br. 080290.

### Tehnički opis

maksimalan radni tlak	10 bar
Boja	plava
Priključak brzostezne spojnice	1/4 col
Korisna dužina crijeva	4 m
Priključak utičnog nastavka	1/4 col
Materijal	PU spiralno crijevo
Vanjski Ø crijeva	12 mm
Unutarnji Ø crijeva	8 mm
maks. tlak pucanja	35 bar

Vrsta proizvoda

Crijevo

**Pribor**

Sigurnosna spojkaVanjski navoj Priključni vanjski navoj 1/4 col

080285 1/4

Spojnica s vanjskim navojemGarnitura od 5 dijelova Priključni vanjski navoj 1/4 col

080290 1/4