

Garant
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, Ø e8 DC: 15mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 202720 15 |
| GTIN | 4045197117946 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,06 mm |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,15 mm |
| Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje | 35 mm |
| Oblik drške | HA |
| Ø reza D_c | 15 mm |
| Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,08 mm |
| Broj zubi Z | 4 |
| Oslobađanje Ø D_1 | 14,8 mm |
| Ø drške D_s | 15 mm |
| Ukupna duljina L | 75 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 25 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Kut spirale | 30 stupanj |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Prevlaka | TiAlN |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | H |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | 0,3×D kod trimanja |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 280 m/min | N |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 100 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 70 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 60 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | 35 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 60 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 90 m/min | K |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |

