

Garant**Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, tip: 10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 216550 10 |
| GTIN | 4045197685520 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

| | |
|---|---------------------------|
| Duljina izboja L_1 | 42 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260986 HB725-1 |
| \varnothing drške D_s h6 | 25 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$ | 32,5 mm |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 100 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| $\varnothing D$ | 10,4 mm |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Kut ukošenja naprijed | 90 stupanj |
| Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za skošenja |

Pribor

Stezni vijak

219844

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil
15IP

674252 15IP

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni
moment 3,0 Nm

211750 3,0