

**Garant****SCLT 05T104 s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216463 ALU
GTIN	4045197658234
Razred artikla	21B

**Opis**

SCLT 05T104 s dijamantnom prevlakom ALU Kutni radijus: 0,4 mm  
Posmak  $f_z$  po zubu: 0,08 – 0,18 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,08 – 0,18 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCLT 05T104
Vrsta	HB7810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1000 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	900 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	550 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		