

**Garant****VHM vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202820 3
GTIN	4045197662729
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	3 mm
Broj zubi Z	4
Oblik drške	HA
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,04 mm
Ø drške $D_s$	3 mm
Ukupna duljina L	75 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	16 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	35 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,1×D kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		