

Garant
Glodača glava za skošenja 45°, Weldon drška, Ø D: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216100 8
GTIN	4045197133458
Razred artikla	210

Opis
Napomena:

 GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Duljina izboja L_1	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
minimalni dodirni $\varnothing D_{\text{max}}$	20,2 mm
\varnothing drške D_s h6	16 mm
Broj oštrica Z	1
\varnothing D	8 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP