

Garant**Glodača glava za skošenja 45°, s navojem, Ø D: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216102 8
GTIN	4045197469908
Razred artikla	210

Opis**Napomena:**GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.**Tehnički opis**

Prihvatni navoj M	M6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	23 mm
Duljina izboja L_1	14 mm
minimalni dodirni $\varnothing D_{max}$	20,2 mm
\varnothing reza D_c	8 mm
$\varnothing D_1 h_6$	6,5 mm
Minimalni ulazni $\varnothing D_{min}$	20,4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 090308
$\varnothing D_2$	9,75 mm
Broj oštrica Z	1

Izvedba drške	s navojem
Kut ukošenja odostraga	45 stupanj
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219805
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219804
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP