

Garant**SCLT 05T104, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Razred artikla	21A

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,15 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,4 mm
Debljina pločica	1,98 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SCLT 05T104
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		